

単管の保管、 輸送の 効率化に!




パイプを持ち上げると
ラックも一緒に持ち上がり、
そのまま運搬、保管可能。



この金具によって
単管と一緒に持ち上がる。

■寸法図



※先メッキ鋼管使用

カン タン 「管単ラック」

簡単!

50本用
100本用



最上階まで敷き詰めて50本ピタリ!
最大積載段数5段(上4段)

特許出願中

使用上の注意

- ①必ず2個1組で使用する。
- ②最大収納本数を超えての使用はしない。
- ③最下段は必ず、隙間なく埋めて使用する。
- ④保管・運搬中に振動等により、単管が支柱を乗り越えてしまう恐れがある場合は、帯鉄等で固定して使用する。
- ⑤単管の端部からラックが抜けることのないよう、単管の端部からは離して設置する。
- ⑥ラックを積み重ねた状態で、運搬しないこと。
- ⑦ラックを積載する場合は、りん木などを使用して滑ることがないように注意する。